

# Highlights

Increíbles ofertas especiales y nuevos productos de Fluke, Beha-Amprobe y RS

> OTOÑO DE 2019

## Grandes ofertas en los multímetros de Fluke

### Multímetro Fluke 179 con juego de accesorios maestros TLK225 SureGrip™ GRATUITO

Tanto si necesita un multímetro para el diagnóstico de fallos industriales como para la instalación o el mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos, el multímetro Fluke 179 con medidas de verdadero valor eficaz (true-RMS) puede realizar el trabajo.

El kit TLK225 de 13 piezas es el accesorio perfecto. Proporciona flexibilidad y comodidad con todos los cables y sondas en una práctica bolsa enrollable de seis bolsillos por valor de 165,00 €.



### Kit industrial Fluke 87V con kit de accesorios gratuitos

Fluke 87V es el multímetro digital para el diagnóstico de fallos industrial estándar con la capacidad de realizar mediciones en variadores de velocidad y otros equipos con ruido eléctrico.

Este kit único incluye productos GRATUITOS por valor de 372,00 €:

- + pinza ampermétrica CA-CC i410 GRATUITA para mediciones hasta 400 A
- + kit L215 SureGrip™ GRATUITO con luz y alargadores de sonda para mediciones de difícil acceso



CÓDIGO RS	REF. FABRICANTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
189-3828	Fluke 179/TLK225-1	Multímetro Fluke 179 con juego de accesorios maestros TLK225	354,00 €
189-3829	Fluke 87V/i410/L215	Multímetro Fluke 87V con pinza ampermétrica Fluke i410 y kit de sondas L215 gratuitos	499,00 €

**FLUKE**

**BEHA·AMPROBE®**

Descubra las últimas novedades y

promociones en

[es.rs-online.com](http://es.rs-online.com)

**RS**

## Fluke T6-1000 con pinzas de cocodrilo y estuche blando GRATUITOS



Con la serie T6 de Fluke más la tecnología FieldSense integrada, puede realizar mediciones de forma rápida y fácil deslizando la mordaza abierta por encima de un conductor para ver el nivel de tensión sin necesidad de cables de comprobación.

Oferta especial suministrada como kit con juego de pinzas de cocodrilo AC285 y estuche blando C150

**OFERTA  
ESPECIAL**

## Consiga un medidor de aislamiento Fluke 1507 a un precio sorprendente



El medidor de aislamiento Fluke 1507 es compacto, resistente, fiable y fácil de usar.

Al disponer de varias tensiones de prueba, resulta idóneo para la localización de múltiples tipos de averías, la puesta en marcha de maquinaria y el mantenimiento preventivo.

Sonda remota para ahorrar tiempo y dinero a la hora de realizar comprobaciones.

**PRECIO  
ESPECIAL**  
**AHORRE  
100,00 €**



CÓDIGO RS	REF. FABRICANTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO ANTERIOR	PRECIO ESPECIAL
189-3830	T6-1000 KIT2	Fluke T6-1000 con pinzas de cocodrilo AC285 y estuche blando C150 GRATUITOS	279,00 €	279,00 €
518-6008	Fluke 1507	Fluke 1507 Installationstester	515,00 €	415,00 €

## Destornilladores o estuche gratuitos con los comprobadores de la serie T de Fluke



Los comprobadores de dos polos se utilizan a menudo para verificar si es seguro trabajar en una instalación eléctrica, por lo que el comprobador mismo debe ser lo suficientemente robusto para soportar las exigencias del uso diario sin exponer al usuario a los peligros de los cables rotos.

El cable es el elemento más débil en un comprobador y Fluke diseña los cables para recorrer 150° en cada dirección, tres veces el ángulo de inflexión requerido en la normativa vigente.

Elija el comprobador de la serie T de Fluke que se ajuste a sus necesidades y, a continuación, elija la opción de destornillador o estuche gratuitos que más le convenga.

CÓDIGO RS	REF. FABRICANTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
189-3821	T110/SD	Comprobador de tensión/continuidad Fluke T110 con destornillador IPHS1 gratuito	87,00 €
189-3822	T130/SD	Comprobador de tensión/continuidad Fluke T130 con destornilladores IPHS1 e ISLS8 gratuitos	128,00 €
189-3823	T150/SD	Comprobador de tensión/continuidad Fluke T150 con destornilladores IPHS1, ISLS8 e IPHS2 gratuitos	148,00 €
189-3824	T110/C150	Comprobador de tensión/continuidad Fluke T110 con estuche blando gratuito	87,00 €
189-3826	T130/C150	Comprobador de tensión/continuidad Fluke T130 con estuche blando gratuito	128,00 €
189-3827	T150/C150	Comprobador de tensión/continuidad Fluke T150 con estuche blando gratuito	148,00 €

Descubra la gama completa en

[es.rs-online.com](http://es.rs-online.com)

## Cámara de imagen termográfica Fluke Ti401 Pro



**Realice inspecciones termográficas más nítidas, fiables y precisas.**

La cámara Fluke Ti401 Pro, con una resolución de 640x480, ofrece la robustez y facilidad de uso que puede esperar de Fluke, junto con imágenes más nítidas y mediciones de temperatura más precisas.

**NUEVO**

## Cámara termográfica de bolsillo Fluke PTi120

**La nueva cámara de bolsillo de Fluke pone el poder de la termografía en sus manos.**

La cámara Fluke PTi120 le permite ahora empezar a prevenir las emergencias en el trabajo mediante la inspección industrial por imágenes termográficas de nivel profesional con un tamaño muy compacto.

**NUEVO**



## Termómetro de infrarrojos y de contacto Fluke 561 HVAC

El termómetro de infrarrojos y de contacto Fluke 561 combina las funciones de medición de temperatura que los profesionales de la industria, electricidad, calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración necesitan en una sola herramienta. Ahora disponible a un precio de promoción especial.



## Ventana de medida eléctrica Fluke PQ400

La nueva ventana de medición eléctrica Fluke PQ400 le permite realizar mediciones críticas de la energía y la calidad eléctrica sin abrir la puerta del panel evitando así poner en riesgo la seguridad ni afectar las operaciones.

**NUEVO**



CÓDIGO RS	REF. FABRICANTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
186-4696	Fluke Ti401 Pro	Cámara de imagen termográfica (640x480)	6.999,00 €
186-4695	Fluke PTi120	Cámara de imagen termográfica de bolsillo	749,00 €
613-4193	Fluke 561	Termómetro de infrarrojos	149,00 €
188-8811	Fluke PQ400	Ventana de calidad eléctrica	1.673,00 €

**Descubra la gama completa en [es.rs-online.com](http://es.rs-online.com)**

## Presentamos los nuevos videoscopios de diagnóstico Fluke

NUEVO



### Videoscopio de diagnóstico de alta definición Fluke DS703 FC con Fluke Connect®

Videoscopio de diagnóstico resistente e industrial de alta definición de 1280 × 720 con capacidad Wi-Fi®

- Sonda de alta definición con cámara de doble visión
- Pantalla de LCD de 7" de sencilla visión
- Tecnología Up is Up® para una orientación adecuada, con independencia de la ubicación de la sonda (8,5 mm, solo sonda 1,2 m)
- Velocidades de procesamiento que generan una imagen nítida, clara y consistente

### Videoscopio de diagnóstico Fluke DS701

• Videoscopio de diagnóstico con una resolución de 800 × 600 y sonda de doble visión

- Pantalla de LCD de 7" para un diagnóstico preciso en espacios a los que es difícil llegar.



CÓDIGO RS	REF. FABRICANTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
175-8012	Fluke DS701	Videoscopio de diagnóstico	1.699,00 €
175-8013	Fluke DS703	Videoscopio de diagnóstico de alta definición	1.999,00 €

## Fantásticos nuevos productos de Beha-Amprobe

### Kit de adaptadores Serie EV-500 para la comprobación de estaciones de carga de vehículos eléctricos



NUEVO

Los kits de adaptadores de comprobación de la serie EV-500 han sido diseñados para comprobar el funcionamiento y la seguridad del modo 3 para carga CA de las estaciones de carga.

El kit de adaptadores le permite realizar comprobaciones en combinación con los instrumentos de comprobación adecuados como el comprobador de instalaciones Fluke 1664 FC o los osciloscopios Fluke ScopeMeters de la serie 120.

### Localizador de cables subterráneos de la serie UAT-600-EUR

Dañar una línea de suministro por excavar donde no tocaba puede causar costosas reparaciones, retrasos innecesarios y crear situaciones de seguridad pública peligrosas. Evite la posible ruptura con el robusto y duradero localizador de la serie UAT-600-EUR de Beha-Amprobe, diseñado para señalar con precisión los cables subterráneos y servicios enterrados.

NUEVO



CÓDIGO RS	REF. FABRICANTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
186-4083	EV-520-D	Adaptador de comprobación de estación de carga de vehículos eléctricos	799,00 €
186-5513	UAT-610-EUR	Kit de localizadores de cables subterráneos	3.995,00 €



Descubra la gama completa en



es.rs-online.com