



	Impresora de etiquetas BMP21-LAB	Impresora de etiquetas BMP21-PLUS	Impresora de etiquetas BMP41	Impresora de etiquetas BMP51	Impresora de etiquetas portátil BradyPrinter M611	Impresora de etiquetas BMP61	Impresora de etiquetas BMP71
Especificaciones técnicas							
Incluye	Esta impresora se suministra en un paquete de blíster con una Guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-7425	Esta impresora se suministra en un paquete de blíster con una Guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-499	Esta impresora se suministra en un maletín rígido que incluye una batería de níquel, cartucho MC1-1000-595-WT-BK, cable USB, adaptador de CA, cable de alimentación, paquete básico de Brady Workstation, Guía de inicio rápido y memoria USB con los controladores y el manual de la impresora de Brady	Esta impresora se envía en un maletín que incluye una batería recargable de iones de litio, cable USB, adaptador de AC + cable de alimentación apto para la UE, conjunto de Brady Workstation, CD de producto, CD de controladores de impresora Brady, guía de inicio rápido, tarjeta de red Bluetooth y cartucho MC1-1000-422.	Esta impresora se envía en una caja de cartón que incluye un cable USB, una guía de inicio rápido, un cable de CA, un lápiz USB con información del producto y controladores de Windows, un paquete de software de Brady Workstation, un rollo de PTL-97-488 y una cinta de M61-R4310	Esta impresora se envía en un maletín que incluye cable USB, guía de inicio rápido, paquete de baterías, adaptador de AC, CD con controlador, CD del producto, conjunto de Brady Workstation, rollo de PTL-19-423 y cinta M61-R6010.	Este kit de impresora se envía en un maletín que incluye batería recargable de NiMH, adaptador de CA, cable de comunicación USB, adaptador multimedia, guía de inicio rápido, CD del producto (con controladores de impresora, tutoriales y guía completa para el usuario), kit de limpieza, un paquete de Brady Workstation y cables de Brady Workstation, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 y M71-R6000
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	114.30 x 241.30 x 63.50	114.30 x 241.30 x 63.50	152.40 x 292.00 x 88.90	155.00 x 261.62 x 91.44	113.00 x 115.66 x 278.75	107.19 x 328.42 x 106.42	241.30 x 332.70 x 116.80
Peso (kg)	0,75	0,75	1,29	1,18	1,6	1,41	2,46
Teclado	ABC, CYRILLIC	ABC	QWERTY	QWERTY	Ninguno	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Fuente de alimentación	Pilas Batería recargable Adaptador de CA	Pilas Batería recargable Adaptador de CA	Adaptador de CA Batería recargable	Pilas Batería recargable Adaptador de CA	Adaptador de CA Batería recargable	Adaptador de CA Batería recargable	Adaptador de CA Batería recargable
Cortadora	Accionamiento manual con una sola mano Corte recto Con retención de etiquetas	Accionamiento manual con una sola mano Corte recto Con retención de etiquetas	Accionamiento manual con una sola mano Corte recto Con retención de etiquetas	Corte manual Entre las etiquetas o al final del trabajo de impresión Con retención de etiquetas	Cortadora automática	Accionamiento manual con una sola mano Corte recto	Accionamiento manual con una sola mano Corte recto Entre las etiquetas o al final del trabajo de impresión
Pantalla	Pantalla LCD monocroma	Pantalla LCD monocroma	Pantalla LCD monocroma	Pantalla LCD monocroma	Pantalla táctil a color Pantalla gráfica LCD retroiluminada	Pantalla táctil a color Pantalla gráfica LCD retroiluminada	Pantalla LCD a color
Opciones de conectividad	Ninguno	Ninguno	USB	Bluetooth, Ethernet (opcional), USB, WiFi (opcional)	Bluetooth, USB 2.0, WiFi	USB 2.0, WiFi (opcional)	USB
Impresión independiente (separada del PC)	Impresión independiente	Impresión independiente	Impresión independiente y periférica	Impresión independiente y periférica	Periférica	Impresión independiente y periférica	Impresión independiente y periférica
Velocidad de impresión (mm/s)	10,00	10,00	33,00	25,40	33,80	33,80	38,00
Resolución de impresión (ppp)	203	203	300	300	300	300	300
Idiomas	Alemán, Checo, Croata, Danés, Eslovaco, Esloveno, Español (Universal), Estonio, Finés, Francés, Holandés, Húngaro, Inglés (EE. UU.), Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Sueco, Turco	Alemán, Checo, Croata, Danés, Eslovaco, Esloveno, Español, Estonio, Finés, Francés, Holandés, Húngaro, Inglés, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Sueco, Turco	Alemán, Danés, Español, Finés, Francés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Italiano, Noruego, Portugués, Sueco	Alemán, Danés, Español, Finés, Francés, Holandés, Inglés, Italiano, Noruego, Portugués, Sueco	Alemán, Búlgaro, Checo, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Coreano, Croata, Danés, Eslovaco, Esloveno, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Holandés, Húngaro, Inglés (EE. UU.), Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco	Alemán, Búlgaro, Checo, Croata, Danés, Eslovaco, Esloveno, Español, Estonio, Finés, Francés, Holandés, Húngaro, Inglés (EE. UU.), Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco	Alemán, Búlgaro, Checo, Danés, Eslovaco, Esloveno, Español, Finés, Francés, Holandés, Húngaro, Inglés, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco
Simbolos	133	215	480	450	480	480	500+
Capacidad de memoria interna	Capacidad para almacenar 12 etiquetas	16 MB	48 MB – hasta 25.000 etiquetas	48 MB – hasta 25.000 etiquetas	512 MB de RAM / 256 MB de memoria flash	512 MB RAM / 256 MB Flash	200 MB — Hasta 100.000 etiquetas
Tipos de código de Barras	Código 39 y 128. Datamatrix y código QR	Código 39 y 128. Datamatrix y código QR	Código 39 y 128, adicional mediante software	Código 39 y 128, adicional mediante software	A través del software	Código 39 y 128, adicional mediante software	Códigos 39 y 128, otros mediante software
Tamaño de Fuente (pt)	6 - 40	6 - 40	4 - 72	4 - 102	4 - 170	4 - 170	4 - 170
Ancho mínimo de etiqueta (mm)	6,40	6,40	6,00	6,00	6,40	6,40	6,35
Ancho máximo de etiqueta (mm)	19,05	19,05	25,40	38,10	50,80	50,80	50,80
Ancho máximo de impresión (mm)	16,00	16,00	24,40	38,00	50,80	50,80	50,80
Número de referencias de materiales	Más de 70 piezas estándar	Más de 70 piezas estándar	Más de 110 piezas estándar	Más de 250 piezas estándar	Más de 800 piezas estándar	Más de 800 piezas estándar	Más de 600 piezas estándar
Colores de etiqueta							
							Posibilidad de personalizar los colores
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

Escanee los códigos QR para obtener más información:

BMP™21-LAB
LABEL PRINTER



BMP21-PLUS
LABEL PRINTER



BMP41
LABEL PRINTER



BMP51
LABEL PRINTER



BradyPrinter M611
MOBILE LABEL PRINTER



BMP61
LABEL PRINTER




BMP71
LABEL PRINTER



Guía de selección de impresoras portátiles

Impresora de etiquetas BMP21-LAB/BMP21-PLUS		Exterior robusto. Interior inteligente				
	Descripción	<p>La impresora de etiquetas portátil BMP21-PLUS es una etiquetadora todo en uno para equipos industriales de voz/comunicación de datos, electricidad y generales. Con materiales de etiquetas diseñados específicamente para entornos adversos, la impresora BMP21-PLUS puede crear de forma rápida y sencilla etiquetas nítidas que permanecen adheridas durante años, sin importar las temperaturas extremas y las superficies curvadas o altamente texturizadas.</p> <p>La impresora de etiquetas portátil BMP21-LAB es una etiquetadora todo en uno para fines de investigación, académicos y laboratorios clínicos. La impresora BMP21-LAB puede crear de forma rápida y sencilla etiquetas legibles para superficies planas, curvadas o altamente texturizadas que permanecen adheridas durante años, incluso aunque se vean expuestas a temperaturas extremas y productos químicos.</p>				
	Aplicaciones	Identificación eléctrica	Identificación de comunicación de datos y voz	Identificación general e industrial	Identificación en laboratorios	Identificación de seguridad e instalaciones
		★	★	★	★	
Impresora de etiquetas BMP41		Rendimiento óptimo en condiciones difíciles				
	Descripción	¿Quiere una durabilidad añadida en un diseño industrial? Hágase con la impresora de etiquetas BMP41. Fiable en los trabajos más detallados y lo suficientemente robusta para el uso diario, es una herramienta imprescindible para los profesionales de la comunicación y la electricidad.				
	Aplicaciones	Identificación eléctrica	Identificación de comunicación de datos y voz	Identificación general e industrial	Identificación en laboratorios	Identificación de seguridad e instalaciones
		★	★	★		
Impresora de etiquetas BMP51		Diseñada para hacer su trabajo				
	Descripción	Si necesita etiquetas claras y duraderas en el acto, necesita la impresora de etiquetas BMP51 de Brady. La BMP51 es una impresora portátil, versátil y compacta con tecnología Bluetooth® incorporada que permite la impresión inalámbrica. Ofrece una impresión nítida, un formato sencillo, tamaños de etiqueta adecuados y la portabilidad necesaria para las instalaciones eléctricas y de comunicación de datos, identificación en laboratorios y etiquetado de instalaciones y seguridad.				
	Aplicaciones	Identificación eléctrica	Identificación de comunicación de datos y voz	Identificación general e industrial	Identificación en laboratorios	Identificación de seguridad e instalaciones
		★	★	★	★	
Impresora de etiquetas portátil BradyPrinter M611		Únase a la evolución de la identificación más inteligente				
	Descripción	La impresora portátil BradyPrinter M611 anuncia un nuevo capítulo en la continua evolución de la identificación. Diseñe fácilmente las etiquetas más complejas sobre el terreno, utilizando solamente su smartphone y la aplicación gratuita Etiquetas rápidas de Brady, antes de imprimir las sobre materiales de etiquetas fiables y de calidad industrial con la impresora portátil M611.				
	Aplicaciones	Identificación eléctrica	Identificación de comunicación de datos y voz	Identificación general e industrial	Identificación en laboratorios	Identificación de seguridad e instalaciones
		★	★	★	★	★
Impresora de etiquetas BMP61		Consiga un acabado impecable en casi cualquier etiqueta para cables y componentes				
	Descripción	La impresora de etiquetas BMP61 ofrece altas prestaciones para adaptarse al rendimiento de su empresa. Es portátil, rápida y puede superar múltiples desafíos de identificación gracias a su conectividad inalámbrica y a la amplia gama de etiquetas duraderas sobre las que puede imprimir.				
	Aplicaciones	Identificación eléctrica	Identificación de comunicación de datos y voz	General & Industrial ID	Identificación en laboratorios	Identificación de seguridad e instalaciones
		★	★	★	★	★
Impresora de etiquetas BMP71		Una impresora inteligente para imprimirlo todo				
	Descripción	La impresora de etiquetas portátil BMP71 puede imprimir en más de 30 tipos de material de etiqueta diferentes, todos diseñados con la durabilidad y la resistencia de calidad industrial de Brady. Siempre que necesite manguitos termorretráctiles, etiquetas precortadas o vinilo para interiores/exteriores, puede confiar en que la impresora BMP71 tiene el material de etiquetado adecuado para su aplicación.				
	Aplicaciones	Identificación eléctrica	Identificación de comunicación de datos y voz	Identificación general e industrial	Identificación en laboratorios	Identificación de seguridad e instalaciones
		★	★	★	★	★

Asistentes incorporados

Impresora de etiquetas BMP21-LAB/BMP21-PLUS: Exterior robusto. Interior inteligente							
Caja de disyuntores	Panel residencial	Panel de parcheo	Marcador de cables	Banderas	Bloque de terminales	DesiStrip	Bloque 110, bloque BIX
★	★	★	★	★	★		
Bloque 66	Vial	Longitud fija - Longitud personalizada	Banner	Marcaje de tuberías estándar	Cinta con flechas	Marcador de tubos laminado	Plantillas de seguridad general
	★	★	★				
Asistentes disponibles en la impresora de etiquetas BMP21-LAB: Asistentes de vial, longitud fija - longitud personalizada y banner							
Impresora de etiquetas BMP41: Rendimiento óptimo en condiciones difíciles							
Caja de disyuntores	Panel residencial	Panel de parcheo	Marcador de cables	Banderas	Bloque de terminales	DesiStrip	Bloque 110, bloque BIX
		★	★	★	★	★	
Bloque 66	Vial	Longitud fija - Longitud personalizada	Banner	Marcaje de tuberías estándar	Cinta con flechas	Marcador de tubos laminado	Plantillas de seguridad general
★							
Impresora de etiquetas BMP51: Diseñada para hacer su trabajo							
Caja de disyuntores	Panel residencial	Panel de parcheo	Marcador de cables	Banderas	Bloque de terminales	DesiStrip	Bloque 110, bloque BIX
★		★	★	★	★	★	
Bloque 66	Vial	Longitud fija - Longitud personalizada	Banner	Marcaje de tuberías estándar	Cinta con flechas	Marcador de tubos laminado	Plantillas de seguridad general
★	★						
Impresora de etiquetas portátil BradyPrinter M611: Únase a la evolución de la identificación más inteligente							
<p>Esta impresora funciona con la aplicación Etiquetas rápidas de Brady Workstation. Descubra las aplicaciones móviles de Brady Workstation en www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile</p> 							
Impresora de etiquetas BMP61: Consiga un acabado impecable en casi cualquier etiqueta para cables y componentes							
Caja de disyuntores	Panel residencial	Panel de parcheo	Marcador de cables	Banderas	Bloque de terminales	DesiStrip	Bloque 110, bloque BIX
★		★	★	★	★	★	
Bloque 66	Vial	Longitud fija - Longitud personalizada	Banner	Marcaje de tuberías estándar	Cinta con flechas	Marcador de tubos laminado	Plantillas de seguridad general
★	★						
Impresora de etiquetas BMP71: Una impresora inteligente para imprimirlo todo							
Caja de disyuntores	Panel residencial	Panel de parcheo	Marcador de cables	Banderas	Bloque de terminales	DesiStrip	Bloque 110, bloque BIX
			★	★	★		★
Bloque 66	Vial	Longitud fija - Longitud personalizada	Banner	Marcaje de tuberías estándar	Cinta con flechas	Marcador de tubos laminado	Plantillas de seguridad general
★	★			★	★	★	★

▶ Las impresoras portátiles de Brady (excepto las impresoras de etiquetas BMP21) son compatibles con el software de Brady Workstation. Para obtener más información, visite: www.bradyeurope.com/BradyWorkstation