

# REVISIÓN DE GAMA

Nuestros Productos para la Industria Marina

Producto	Descripción	Beneficios	Pintura de diseño	Pintura de grandes áreas	Unión de plásticos	Montaje de suelos decorativos/ perfiles	Protección durante reparación	Antideslizante	Unión de cables	Aislamiento	Identificación
<b>Enmascaramiento</b>											
tesa® 4104/4204	Film PVC con adhesivo de caucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permite bordes de pintura nítidos y rectos para enmascaramiento bi-tono</li> <li>Disponible en múltiples colores</li> </ul>	✓								
tesa® 4174	Film PVC suave con adhesivo de caucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy conformable en superficies irregulares</li> </ul>	✓								
tesa® 4309	Papel Crepe con adhesivo de caucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente resistencia a temperatura para secado al horno</li> <li>Excelente adhesión de la pintura en el soporte</li> </ul>		✓							
tesa® 4319	Papel Crepe fuerte con adhesivo de caucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal para enmascaramiento en curva</li> <li>Buen funcionamiento en superficies irregulares o rugosas</li> </ul>		✓				✓			
tesa® 4338	Papel Crepe fino con adhesivo de caucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente visibilidad por su color vivo</li> <li>Fácil manipulación</li> <li>Resistente a UV para aplicaciones de exteriores</li> </ul>		✓							
tesa® 4342	Papel Washi con adhesivo acrílico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente manipulación y muy conformable</li> <li>Asegura acabados limpios y precisos</li> <li>Uso en exteriores hasta 3 semanas</li> </ul>	✓								
<b>Montaje</b>											
tesa® 4952/62935	Espuma PE con adhesivo acrílico taquificado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente adhesión inmediata sobre numerosos sustratos</li> <li>Adecuado para uso en exteriores: resistente a los rayos UV y al agua; envejece bien</li> </ul>		✓			✓				
tesa® 4964	Cinta tejido con adhesivo caucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para aplicaciones de montaje en superficies irregulares.</li> <li>Se puede desmontar sin residuos</li> </ul>			✓		✓				
tesa® 4965	Cinta PET con adhesivo acrílico taquificado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta adhesión incluso en superficies difíciles de pegar</li> <li>Resiste mucho estrés y altas temperaturas</li> </ul>		✓			✓				
tesa® 4970	Cinta PVC con adhesivo acrílico taquificado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta adherencia inicial</li> <li>Buen rendimiento en superficies rugosas o polvorrientas</li> <li>Adecuado para aplicaciones a largo plazo</li> </ul>		✓			✓				
tesa® ACX <sup>plus</sup> 704x/706x	Espuma acrílica con adhesivo acrílico modificado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuerte poder de unión y buena disipación del estrés</li> <li>Capaz de compensar la dilatación térmica de las piezas unidas</li> <li>Para el montaje de emblemas, piezas decorativas y señalización</li> </ul>		✓			✓				
tesa® 92105/92108/92111	Espuma para superficies LSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alto rendimiento de la unión inicial en plásticos LSE</li> <li>Resistencia al envejecimiento y a la humedad</li> <li>Muy buenas propiedades de sellado</li> </ul>		✓			✓				
<b>Protección</b>											
tesa® 4368	Combinación de cinta y film de protección	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solución 2 en 1 para enmascarar y proteger grandes áreas</li> <li>Bordes precisos en trabajos de pintura y lacado</li> <li>Adecuado para superficies lisas y ligeramente texturizadas</li> </ul>	✓	✓				✓			
tesa® 4438	Cinta papel con adhesivo acrílico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede usarse como protección durante el transporte o almacenaje</li> <li>Para enmascarar a alta temperatura a corto plazo</li> <li>Adecuado para pintura al aire libre</li> </ul>		✓				✓			
tesa® 4662/4688	Cinta de tejido PE con adhesivo acrílico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuerte adhesión, incluso en superficies rugosas</li> <li>Fácil manipular y se quita después de la aplicación sin residuos</li> </ul>		✓				✓			
tesa® 4848	Cinta de protección de superficies de PE con adhesivo acrílico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinta delgada y transparente</li> <li>Resistencia a los rayos UV para uso en exteriores</li> <li>Puede retirarse sin residuos fácilmente</li> </ul>		✓				✓			
tesa® 4651/4661	Cinta de tejido con adhesivo de caucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta adhesión, incluso en superficies rugosas</li> <li>Soporte fuerte y resistente a la abrasión</li> <li>Disponible en múltiples colores</li> </ul>		✓			✓				
<b>Especialidades</b>											
tesa® 4163	Film PVC con adhesivo acrílico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buena resistencia a la temperatura y al envejecimiento</li> <li>Se puede cortar con la mano</li> <li>Retardante de llama</li> </ul>						✓	✓		
tesa® 60632	Cinta aluminio con adhesivo acrílico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuado para aplicaciones permanentes</li> <li>Barrera fiable contra la humedad, gases y vapores</li> <li>Duradero, refleja el calor y la luz</li> <li>Retardante de llama según IMO 2010 FTPC Parte 5</li> </ul>								✓	
tesa® 60950/51/52	Cinta de PVC con adhesivo acrílico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicaciones de interior o exterior</li> <li>Aplicaciones donde se requiere una protección al deslizamiento</li> </ul>					✓				
tesa® 6973 PV3	Cinta Láser con adhesivo acrílico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alto contraste y excelente solución para identificación</li> <li>Resistente al calor, abrasión y productos químicos</li> <li>No se puede quitar sin destruir la etiqueta</li> </ul>									✓

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son sometidos regularmente a estrictos controles de calidad. Toda la información técnica y datos mencionados anteriormente se proporcionan sobre la base de nuestra experiencia práctica. Se considerarán valores medios y no son apropiados para una especificación técnica. Por lo tanto, tesa tape no puede ofrecer garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. El usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Si tiene alguna duda, nuestro personal de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.



12/2019



## FIABILIDAD DESDE BABOR HASTA ESTRIBOR

tesa® Soluciones Adhesivas para la Industria Marina

tesa tape S.A

Teléfono: +34 93 758 3300

<https://www.tesa.com/es-es/acerca-de-tesa/ubicaciones-y-filiales>

[tesa.com/es-es](http://tesa.com/es-es)

# SOLUCIONES ADHESIVAS FIABLES PARA APLICACIONES MARINAS

Diseñadas para montaje, reparación  
y mantenimiento

## Nuestra oferta

Como uno de los principales proveedores de cinta adhesiva para aplicaciones marinas ofrecemos una amplia gama de productos diseñados para el montaje, mantenimiento y reparación de navíos. Por eso tesa se ha convertido en un socio fiable dentro de la industria marina.

¡Cumplir con sus requisitos específicos es nuestra fortaleza!

## Nuestra experiencia

Ofrecemos mucho más que sólo cinta. Nuestros especialistas de ventas así como ingenieros de aplicaciones tienen amplios conocimientos sobre aplicaciones en la industria marina y están preparados para compartir su experiencia con usted.


## Nuestra promesa

Estamos comprometidos a ayudarlo a mejorar sus operaciones, procesos de mantenimiento y reparación con nuestras soluciones adhesivas!



## Enmascarado

Desde el uso general hasta el enmascarado de pintura especializado, nuestros productos ofrecen la funcionalidad y el rendimiento adecuados para aplicaciones exigentes de mantenimiento y reparación para constructores de yates y talleres de reparación.



Pintura de líneas

Pintura de grandes áreas

## Pintura de líneas


- Bordes de pintura nítidos y limpios
- Extremadamente flexible para un diseño óptimo.

## Pintura de grandes áreas


- Fijación segura de máscaras de grandes áreas para pulverización
- Adhesión segura en varias superficies
- Excelente adherencia de pintura
- Fácil de quitar incluso después del secado en horno.

## Montaje

Tanto para uso temporal como permanente, nuestras cintas de doble cara ofrecen una amplia variedad de posibilidades para optimizar aplicaciones de montaje exigentes, incluida la fijación del suelo, el montaje de espejos, protectores o paneles decorativos, adornos, perfiles y elementos de diseño.




Suelo



Espejos, paneles, perfiles



Escaleras




Cabinas

- Alta adherencia para una unión segura
- Resistente a la intemperie y elementos ambientales.
- Diferentes espesores disponibles
- Excelente alternativa a los sistemas mecánicos y adhesivos líquidos


## Especialidades

Además de las aplicaciones para enmascarar, montar y proteger, también ofrecemos una gama de productos altamente especializados.


- Surtido especializado para empaquetado y encintado y protección de cableado
- Surtido de cintas antideslizantes.
- Cintas de aluminio para aplicaciones de climatización.



Cinta antideslizante



Aislamiento de tuberías



Marcado de cables,  
encintado y protección