



# SECTOR METAL / SOLDADURA IMPRESCINDIBLES



LUBRICANTS



ANTI-CORROSION





# METAL / SOLDADURA

## 1º LIMPIEZA



### Fast Dry Degreaser

Desengrasante de evaporación rápida.  
Residuo 0. Suciedad media



|          |        |
|----------|--------|
| 10227-AV | 500 ml |
| 10230-AA | 5 L    |
| 10233-AA | 20 L   |
| 31927-AA | 200 L  |



### Ferrokleen

Limpiador de óxido, cal, aceite, etc...  
Fórmula en espuma ligera. Base agua.  
No inflamable



|          |       |
|----------|-------|
| 30112-AA | 1 Kg  |
| 30089-AA | 5 Kg  |
| 30199-AA | 20 Kg |



### Complex Blue

Desengrasante universal base agua.  
Concentrado. Desengrase a presión,  
con vapor, por ultrasonidos, etc.  
Biodegradable. Certificado NSD A1.



|          |            |          |       |
|----------|------------|----------|-------|
| 10286-AA | 750 ML     | 20123-AA | 20 L  |
| 10282-AA | 5 L        | 30431-AA | 200 L |
| 12127-AA | 5 L+ pulv. |          |       |

## 2º SOLDADURA



### Eco Bio Weld

Antiproyecciones de soldadura.  
Base agua. Ecológico, no inflamable  
No nocivo



|          |        |
|----------|--------|
| 31913-AA | 500 ml |
| 10742-AA | 5 L    |
| 30606-AA | 20 L   |



### Anti Spatter

Antiproyecciones de soldadura. Sin silicona.  
No inflamable.



|          |        |
|----------|--------|
| 32318-AC | 500 ml |
| 11055-AA | 5 L    |



### Torch Ceramic Anti Spatter

Antiproyecciones de soldadura.  
Base cerámica.



|          |        |
|----------|--------|
| 33289-AA | 250 ml |
|----------|--------|

## 3º DETECCIÓN DE GRIETAS




### Cricks


Detector de grietas:  
Crick 110: Limpiador  
Crick 120: Penetrante  
Crick 130: Revelador




Código: 110: 30723-AH  
120: 30205-AK  
130: 20790-AJ  
Aerosol 12 x 500 ml



Crick 110: Limpieza



Crick 120: Penetrante



Crick 130: Revelador



# METAL / SOLDADURA

## 4º RETOQUE / PROTECCIÓN DE SOLDADURA

### LIMPIAR



#### Inox Weld Klean

Decapante de soldadura inoxidable



30379-AA 2 kg

### PROTEGER



#### Galva Shine

Galvanizado en frío. Acabado súper brillo. Secado rápido



32319-AC 500 ml



#### Inox 200

Revestimiento de acero inoxidable.  
17%CR, 13%NI, 2,25%MO



32337-AC 500 ml



#### Galvacolor

Imprimación de Zinc + color en  
1 solo producto



10 colores



## 5º PROTECCIÓN PIEZA TERMINADA



#### 3-36

Aceite anticorrosivo penetrante,  
protector de la corrosión.  
De 6 meses a 1 año en interior  
Alto rendimiento



|          |        |          |       |
|----------|--------|----------|-------|
| 32673-AB | 250 ml | 30362-AA | 20 L  |
| 10110-AU | 500 ml | 30364-AC | 200 L |
| 10114-AA | 5 L    |          |       |



#### SP - 400

Cera anticorrosiva de larga duración  
para exteriores y transporte marítimo  
2 años en exterior y 3 en interior  
Niebla salina >500 h



|          |        |          |      |
|----------|--------|----------|------|
| 32661-AB | 250 ml | 20324-AA | 5 L  |
| 32350-AA | 500 ml | 20327-AB | 20 L |



#### Peel Off Red

Barniz protector pelable color rojo



|          |        |
|----------|--------|
| 20240-AA | 500 ml |
| 20491-AA | 5 L    |





# METAL

## ACEITES DE CORTE



### Supercut

Aceite de corte de alta calidad  
Efecto espuma



|          |        |          |      |
|----------|--------|----------|------|
| 32687-AB | 250 ML | 20457-AA | 5 L  |
| 32210-AC | 400 ML | 30354-AA | 20 L |
| 30353-AA | 1 L    |          |      |



### Super Tapping Fluid


Aceite de roscado de alta calidad.  
Efecto espuma. Especial para aleaciones  
y metales duros (acero inoxidable, etc..)



|          |        |
|----------|--------|
| 32686-AB | 250 ML |
| 30398-AA | 1 L    |
| 20552-AA | 5 L    |



## TORNILLERIA



### Copper Paste

Pasta de cobre. Antigripante. Lubricante  
de alta temperatura. hasta 1100°C en  
continuo



|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 10690-AB | 100 ML | 32340-AA | 500 ML |
| 32684-AB | 250 ML | 10699-AA | 500 GR |



### Ceramic Paste

Antigripante cerámico para alta  
temperatura, libre de metal.  
Hasta 1400°C



|          |         |          |        |
|----------|---------|----------|--------|
| 30344-AD | 100 GRS | 32351-AC | 500 ML |
| 32690-AB | 250 ML  | 32322-AA | 500 GR |



### Alu paste

Pasta antigripante de aluminio.  
Hasta 600°C en continuo



|          |        |
|----------|--------|
| 32147-AC | 500 ML |
|----------|--------|

## PINTURA Y MARCACIÓN



### Markerpen

Marcador de pintura permanente



7 colores



### Acrylic Paint

Pintura acrílica. Alto brillo.  
Alta adherencia. Secado rápido.  
Nuevo difusor. Resistente a la  
intemperie



54 colores disponibles



### Markerball

Marcador de precisión con bola de  
acero



6 colores