



## Baterías de Plomo Ácido

Amplia gama de baterías recargables de plomo ácido que cubrirán todas sus necesidades.

### BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO

Aplicaciones: Golf y movilidad, renovables, Herramientas profesionales, Vehículos guiados automáticos, Iluminación de emergencia, Instrumentos de medición

- Doble ciclo de vida en comparación con VRLA estándar
- Durabilidad para una descarga profunda
- Construcción optimizada para prolongar considerablemente la vida útil
- Baja tasa de descarga para prolongar su vida útil
- Libre de mantenimiento
- Tecnología AGM que asegura que no haya electrolito libre
- Alta eficiencia de recombinación de gases

Marca	Código RS	Ref Yuasa	Tensión	Capacidad	Dimensiones	T° Trabajo	Precio
	<b>613-0854</b>	REW45-12	12V	8Ah	94 x 151 x 65mm	-15 → +50°C	<b>50,30 €</b>
	<b>872-0096</b>	REC50-12	12V	50Ah	197 x 165 x 175mm	-15 → +50°C	<b>185,10 €</b>
	<b>872-0099</b>	REC26-12	12V	26Ah	166 x 175 x 125mm	-15 → +50°C	<b>109,70 €</b>
	<b>872-0080</b>	REC22-12I	12V	22Ah	181 x 76,2 x 167mm	-15 → +45°C	<b>75,80 €</b>
	<b>660-3627</b>	REC10-12	12V	10Ah	115,5 x 151 x 65mm	-20 → +60°C	<b>38,90 €</b>
	<b>198-8125</b>	NPC24-12	12V	24Ah	125 x 166 x 175mm	-20 → +60°C	<b>122,80 €</b>

**ENVÍOS**  
EN 24/48 HORAS



Descubra toda la gama de Yuasa en:

[es.rs-online.com/web/b/yuasa/](http://es.rs-online.com/web/b/yuasa/)



### NPH5-12 Y NPW45-12

Aplicaciones: UPS, Rectificadores

- High Rate
- Diseño de vida de 5 años
- Capacidad garantizada
- Certificado de calidad de Yuasa
- VDS aprobado
- 12 voltios
- Modo de espera y uso cíclico ligero



Marca	Código RS	Ref Yuasa	Tensión	Capacidad	Dimensiones	T° Trabajo	Precio
	<b>320-4508</b>	NPH5-12	12V	5.1Ah	106 x 90 x 70mm	-20 → +60°C	<b>38,20€</b>
	<b>707-4966</b>	NPW45-12	12V	8.5Ah	151 x 65 x 94mm	-15 → +50°C	<b>39,40€</b>



Descubra toda la gama de Yuasa en:

[es.rs-online.com/web/b/yuasa/](http://es.rs-online.com/web/b/yuasa/)





## BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO

Aplicaciones: Alarma contra incendios, Ascensor, SAI, Telecomunicaciones, sistemas de seguridad, juguetería

- High Rate (Alta Descarga)
- Diseño de vida de 5 años
- Capacidad garantizada
- Certificado de calidad de Yuasa
- VDS aprobado
- De 6 a 12 voltios
- Modo de espera y uso cíclico ligero

Marca	Código RS	Ref Yuasa	Tensión	Capacidad	Dimensiones	T° Trabajo	Precio
	<b>128-7359</b>	NP7-6RS	6V	7Ah	151 x 34 x 97,5mm	-20 → +60°C	<b>27,10 €</b>
	<b>597-835</b>	NP7-12	12V	7Ah	151 x 65 x 97,5mm	-20 → +60°C	<b>13,60 €</b>
	<b>815-329</b>	NP4-6RS	6V	4Ah	105,5 x 70 x 47mm	-20 → +60°C	<b>14,50 €</b>
	<b>198-8068</b>	NP4-12	12V	4Ah	106 x 90 x 70mm	-20 → +60°C	<b>24,60 €</b>
	<b>597-863</b>	NP38-12I	12V	38Ah	197 x 165 x 170mm	-20 → +60°C	<b>138,90 €</b>
	<b>597-857</b>	NP24-12I	12V	24Ah	166 x 175 x 125mm	-20 → +60°C	<b>92,60 €</b>
	<b>128-8043</b>	NP2-12	12V	2Ah	150 x 20 x 89mm	-20 → +60°C	<b>21,40 €</b>
	<b>814-821</b>	NP2.8-6RS	6V	2.8Ah	64 x 134 x 34mm	-20 → +60°C	<b>19,20 €</b>
	<b>128-7028</b>	NP2.3-12	12V	2.3Ah	178 x 34 x 64mm	-20 → +60°C	<b>17,70 €</b>
	<b>200-6505</b>	NP17-12I	12V	17Ah	167 x 181 x 76mm	-20 → +60°C	<b>76,60 €</b>
	<b>180-9145</b>	NP12-6L	6V	12Ah	97,5 x 151 x 50mm	-20 → +60°C	<b>27,80 €</b>
	<b>597-841</b>	NP12-12	12V	12Ah	151 x 98 x 97,5mm	-20 → +60°C	<b>33,70 €</b>
	<b>597-790</b>	NP10-6RS	6V	10Ah	97,5 x 151 x 50mm	-20 → +60°C	<b>26,20 €</b>
	<b>597-784</b>	NP1.2-6RS	6V	1.2Ah	97 x 25 x 54,5mm	-20 → +60°C	<b>16,20 €</b>
	<b>597-807</b>	NP1.2-12	12V	1.2Ah	97 x 48 x 54,5mm	-20 → +60°C	<b>16,00 €</b>



Descubra toda la gama de Yuasa en:

[es.rs-online.com/web/b/yuasa/](http://es.rs-online.com/web/b/yuasa/)



## BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO SW200

Aplicaciones: UPS, Rectificadores

- Excelente tasa alta de descarga eficiencia, hasta un 40% más alta que el producto estándar equivalente
- Baja tasa de descarga para el ciclo de vida
- Tecnología AGM que asegura que no haya electrolito libre
- Alta recombinación de gases
- Libre de mantenimiento
- El material de caja es estándar



Marca	Código RS	Ref Yuasa	Tensión	Capacidad	Dimensiones	T° Trabajo	Precio
	<b>455-8806</b>	SW200	12V	5,8 Ah	151 x 51 x 97,5mm	-20 → +60°C	<b>43,22 €</b>

## BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO NPL24-12

Aplicaciones: Alarma contra incendios, Ascensor, SAI, Telecomunicaciones

- Diseño de vida de 12 años
- Capacidad garantizada
- Certificado de calidad de Yuasa
- 12 voltios
- Tecnología AGM que asegura que no haya electrolito libre



Marca	Código RS	Ref Yuasa	Tensión	Capacidad	Dimensiones	T° Trabajo	Precio
	<b>198-8074</b>	NPL24-12	12V	24Ah	125 x 166 x 175mm	-20 → +60°C	<b>116,50 €</b>

**ENVÍOS**  
EN 24/48 HORAS



Descubra toda la gama de Yuasa en:

[es.rs-online.com/web/b/yuasa/](http://es.rs-online.com/web/b/yuasa/)

